

Bloque para montaje en batería MHA3-PR4-3-1/8

Número de artículo: 525222

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación de la placa base	Con taladro pasante Con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	Con rosca interior
Conexión neumática 1/33	G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/8
Conexión neumática 3/11	G1/4
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio