

Fijación por pies HNA-20-R3

Número de artículo: 537254

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | 20 |
| Basado en la norma | ISO 21287 |
| Variantes | Alto nivel de protección contra la corrosión |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Peso del producto | 84 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la escuadra | Acero Con recubrimiento protector |