

Casquillo enchufable NPQM-D-S10-E-P10

Número de artículo: 558814

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso del producto	11 g
Conexión neumática 1	Casquillo enchufable QS-10
Conexión neumática 2	Casquillo enchufable QS-10
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón niquelado