


Conjunto de fuelles EADB-V1-32-S301-400

Número de artículo: 570265

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	46 mm
Tamaño	32
Carreras	301 ... 400 mm
Prolongación del vástago	117 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Masa móvil	111 g
Peso del producto	153 g
Tipo de fijación	Desplazable con pasador roscado
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de los adaptadores	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del fuelle	NBR
Información sobre el material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina