


Racor rápido roscado en L largo QBLL-1/8-5/16-U-M

Número de artículo: 576050

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	0,236 in
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento
Forma constructiva	Forma en L, largo
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Clasificación marítima	Véase el certificado
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	1012 oz
Tipo de fijación	Hexágono exterior SW14
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16" "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Color del anillo extractor	Gris
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PBT
Material de la junta para roscas	NBR
Material del anillo extractor	POM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación