

Estrangulador fijo VFFG-T-F6-7

Número de artículo: 8047353

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	Acanalado
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Tamaño	Para diámetro 5,8 mm
Diámetro nominal	0.7 mm
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Peso del producto	1.2 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS