

# Union en Y NPQP-Y-Q8-Q6

N° de pièce: 132578

FESTO

Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	3,6 mm
Conception	Principe push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	11,5 g
Raccord pneumatique 1	pour diamètre extérieur de tuyau de 8 mm
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 6 mm
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière corps	PP
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable