

manodétendeur LRMA-1/8-QS-4

N° de pièce: 153489
Produit de fin de série

FESTO

avec manomètre.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|--|
| Fonction de détendeur | Pression de sortie constante avec échappement secondaire |
| Raccord pneumatique 1 | G1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | QS-4 |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Débit nominal normal | 59 l/min |
| Pression d'entrée 1 | 0 ... 9 bar |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Matériau corps | renforcé PBT |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Sécurité d'actionnement | Vis moletée avec contre-écrou |
| Position de montage | indifférent |
| Conception | Détendeur à piston à commande directe à alimentation traversante |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Plage de réglage de pression | 1 ... 8 bar |
| Poids du produit | 54,5 g |
| Matériau tourillon vissé | Laiton nickelé |
| Matériau joint fileté | PTFE |