

# Bouchon QSC-5/32H-U

N° de pièce: 153834

FESTO

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                      |
|---|-----------------------------|
| Position de montage                               | indifférent                 |
| Taille du bidon                                   | 1                           |
| Conception  | Principe push-pull          |
| Pression de service                               | -0,95 ... 10 bar            |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar            |
| Fluide de service                                 | Air comprimé filtré<br>Vide |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1                           |
| Température ambiante                              | -10 ... 60 °C               |
| Agrément  | Germanischer Lloyd          |
| Poids du produit                                  | 0,5 g                       |
| Raccord pneumatique                               | Raccords QS-5/32"           |
| Couleur de la bague de déverrouillage             | gris                        |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS               |
| Information matière corps                         | PBT                         |