

raccord rapide coudé LCKN-M5-PK-4

N° de pièce: 164996

FESTO

Orientable sur 360°, avec bague de joint.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre nominal | 2,6 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Bague d'étanchéité |
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service plage de température complète | -0,9 ... 16 bar |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage M5 |
| Raccord pneumatique 2 | pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou |
| Information matière corps | Zinc moulé sous pression |