



Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U

N° de pièce: 165008

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-5/32
Raccord pneumatique 2	UNF10-32
Élément de réglage	Vis moletée
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	55 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	35 l/min
Pression de service	1 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température du fluide	0 ... 60 °C
Poids du produit	8,4 g
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matériau bague de désaccouplement	POM