


# Filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-MIDI-NPT

Code article: 173780

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Finesse de filtration	40 µm
Purgeur de condensats	Manuelle monostable
Volume max. de condensats	43 cm <sup>3</sup>
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	1 bar...16 bar
Hystérésis max. de pression	0.2 bar
Débit nominal normal	3100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [7 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	920 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC