


Unité de conditionnement FRC-3/8-D-O-MIDI-NPT

Code article: 173854

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Purgeur de condensats	Manuelle monostable
Finesse de filtration	40 µm
Pression de service	1 bar...16 bar
Plage de réglage de pression	0,5 bar...12 bar
Débit nominal normal	2000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1350 g
Mode de fixation	Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	NPT 3/8
Raccord pneumatique 2	NPT 3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC