

Support de ventouse ESH-HCL-6-G

Code article: 189232

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	40 mm
Diamètre nominal	10 mm
Volume	16.325 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 6
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	560 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Fixation pour ventouse	M20x2
Raccord de vide	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié