


raccord banjo multiple QSYTF-3/8-3/8-U

N° de pièce: 190836

FESTO

Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	5,3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Conception	Principe push-pull
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	74,5 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Filetage 3/8 NPT Taraudage 3/8 NPT
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 3/8"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT
Matériau vis creuse	Laiton nickelé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable