

# Tuyau plastique spiralé PUN-12X2-S-2-BL

Code article: 197600

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur utile	2 m
Ø extérieur	12 mm
Longueur de bloc	0.452 m
Ø intérieur	8 mm
Diamètre d'enroulement	95 mm
Nombre de spires	20
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...10 bar
Certification	TÜV
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 °C...60 °C
Poids du produit	420 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 12 mm
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau du tuyau	TPE-U (PU)