



# Electrodistributeur MHP4-M1H-3/2G-QS-8

N° de pièce: 525182

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	18 mm
Débit nominal normal	400 l/min
Pression de service	-0,9 ... 8 bar
Conception	Distributeur à siège à pression compensée
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Diamètre nominal	4 mm
Dimension modulaire	24 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	réversible avec restrictions
Pression de service réversible	-0,9 ... 0 bar
Fréquence de commutation maximale	120 Hz
Temps de commutation Arrêt	5 ms
Temps de commutation Marche	10,5 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 5,6W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	270 g
Connexion électrique	Connecteur mâle à 2 pôles
Mode de fixation	sur barrette PR
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	QS-8
Raccord pneumatique 3	Embase
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	HNBR NBR
Information matière corps	Zinc moulé sous pression revêtu
Information matériau vis	Acier zingué