

# Limiteur de débit unidirectionnel GR-QB-5/16-U

Code article: 534683

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Raccord pneumatique 1	QB-5/16
Raccord pneumatique 2	QB-5/16
Mode d'actionnement	Manuel
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	Au choix : Montage sur tuyauterie avec trou débouchant
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement	8 cfm
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	5,7 cfm...8,1 cfm
Pression de service	-13,8 psi...116 psi
Température ambiante	0 °C...60 °C
Matériau du boîtier	Renforcé de PBT
Position de montage	Indifférente
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 → 0 bar	13,5 cfm
Débit normal dans le sens anti-retour 6 → 0 bar	13,8 cfm...13,9 cfm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	32 °F...140 °F
Poids du produit	1206 oz
Matériau du tourillon vissé	Laiton Nickelé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS

<b>Caractéristiques</b>	<b>Valeur</b>
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau tête moletée	Laiton Nickelé
Matériau vis de réglage	Laiton Nickelé