



capteur de débit SFEV-F050-L-2PB-K1

N° de pièce: 538542

FESTO

afficheur séparé pour transmetteur de débit SFET-F, SFET-R.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Agrément | RCM Mark |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone |
| Température ambiante | 0 ... 50 °C |
| Sortie TOR | 2xPNP |
| Fonction de commutation | Comparateur à fenêtre Comparateur de seuil |
| Fonction d'élément de commutation | Normalement fermé Normalement ouvert |
| Sortie analogique | 1 - 5 V |
| Résistance de charge | 50 kOhm |
| Plage d'affichage | 0,5 ... 5 l/min |
| Plage de tension de service CC | 12 ... 24 V |
| Connexion électrique | Câble |
| Longueur de câble | 1 m |
| Information matière gaine de câble | PVC |
| Mode de fixation | avec équerre-support |
| Poids du produit | 70 g |
| Information matière corps | PA |
| Type d'affichage | 3 1/2 caractères alphanumériques |
| Degré de protection | IP40 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |