

tuyau plastique spiralé

PAS-4I-6E-10

N° de pièce: 548144
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	10 m
Diamètre extérieur	6 mm
Longueur des spires jointives	0,56 m
Diamètre intérieur	4 mm
Diamètre de bobine	50 mm
Nombre de spires	88
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 17,5 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	250 g
Couleur	bleu
Dureté Shore	D 55 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	PA