

# kit axial EAMM-A-E32-55A

N° de pièce: 550965

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	7,5 Nm
Poids du produit	280 g
Code d'interface, actionneur	E32
Code d'interface, moteur	55A
Note sur la matière	Conforme RoHS