

kit de soufflet DADB-V6-32-S376-425

N° de pièce: 553285

FESTO

pour vérins normalisés ISO 15552



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Taille | 32 |
| Plage de course | 376 ... 425 mm |
| Extension de la tige de piston | 130 mm |
| Forme | rond |
| Position de montage | indifférent |
| Conception | Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Résistance aux medias | Poussière Chippings Huiles Graisse Essences |
| Degré de protection | IP54 |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Poids du produit | 104 g |
| Mode de fixation | reporté avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau pièces d'adaptation | renforcé PA |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau soufflet | NBR |
| Matériau vis sans tête | Acier fortement allié inoxydable |