

# Câble de liaison NEBV-H1G2L-P-1-LE2

N° de pièce: 554030

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



## Fiche technique

| Caractéristique                                     | Valeur  |
|---|---|
| Position de montage                                 | indifférent                                       |
| Caractéristique du câble                            | Für statische Anwendungen                         |
| Protection contre les inversions de polarité        | non   |
| Témoin d'état de commutation                        | LED jaune   |
| Plage de tension de service CA                      | 4,5 ... 26,4 V                                    |
| Plage de tension de service CC                      | 4,5 ... 26,4 V                                    |
| courant de sortie maximum                           | 2.000 mA  |
| Stoßspannungsfestigkeit                             | 0,8 kV  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 4   |
| Degré de protection                                 | IP40  |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 70 °C                                      |
| Température ambiante                                | -20 ... 70 °C                                     |
| Poids du produit                                    | 24 g  |
| Connexion électrique                                | à 2 conducteurs<br>Connecteur femelle droit/Câble |
| Longueur de câble                                   | 1 m   |
| Mode de fixation                                    | Clip  |
| Code couleur gaine de conducteur                    | Broche 1 = noir<br>Pin 3 = schwarz/rot            |
| Note sur la matière                                 | sans cuivre ni PTFE                               |
| Information matière corps                           | POM<br>PUR  |
| Information matière gaine de câble                  | PVC   |