

Tirant VMPAL-ZAS-245

Code article: 561122

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|----------------------------------|
| Longueur | 245 mm |
| Taille de fût | 3 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -5 °C...50 °C |
| Couple de serrage max. | 1.7 Nm |
| Poids du produit | 168 g |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau du tirant | acier inoxydable fortement allié |