


Union mâle
QSH-F-8-6
N° de pièce: 564893

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	4 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Sécurité alimentaire	Selon la déclaration du fabricant
Température ambiante	0 ... 150 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	7,2 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle QS-8
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	Laiton chromé et nickelé