

barrette de raccordement VABM-L1-10AW-M7-7

N° de pièce: 566551

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	10,5 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max., montage sur rail	1,5 Nm
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,45 Nm
Couple de serrage max., montage mural	1,5 Nm
Poids du produit	150 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 2	M5
Raccord pneumatique 3	M7
Raccord pneumatique 4	M5
Raccord pneumatique 5	M7
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium