

Kit de soufflet EADB-V1-63-S201-300

N° de pièce: 570273

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	93 mm
Taille	63
Plage de course	201 ... 300 mm
Extension de la tige de piston	80 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Masse en mouvement	199 g
Poids du produit	309 g
Mode de fixation	reporté avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Note sur le matériel : Composants d'adaptation	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	NBR
Note sur le matériel : Soufflets	NBR
Renseignements relatifs aux matériaux des vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable