

Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-10-P3

Code article: 576449

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	10
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	1451 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord d'air de pilotage 12	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé