


Bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-5-P3

Code article: 576468

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|--------------------------------|
| Dimension modulaire | 22 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 5 |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 521 g |
| Mode de fixation | avec trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
| Raccord pneumatique 3 | G1/4 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau embase de raccordement | Alliage d'aluminium corroyé |