

Tuyau plastique PU-1/8-SW

N° de pièce: 7993

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage, polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	3,18 mm
Rayon de courbure important pour le débit	13 mm
Diamètre intérieur	2,26 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Température ambiante	-30 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,005 kg/m
Couleur	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS