

# Etrangleur fixe VFFG-T-F6-14

Code article: 8047357

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit
Mode de fixation	strié
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Température ambiante	-5 °C...60 °C
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Taille	Pour ø 5,8 mm
Diamètre nominal	1.4 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1.2 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS