


Amortizer YSR-16-20

Broj artikla: 10868

FESTO

podesivo, može se dopunjavati



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Hod	20 mm
Prigušivanje	podesivo tvrda karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,4 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	20 mm
Maks. sila na graničnik	1.600 N
Maks. primljena energija po hodu	32 J
Maks. primljena energija po satu	130.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila povrata	20 N
Težina proizvoda	240 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik