

Prirubni cilindar EFK-20-25-P

Broj artikla: 13737
Proizvod u napuštanju

FESTO

[s povratnom oprugom](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	150 N