


Višepoložajni ugradbeni komplet DPNG-50

Broj artikla: 159487
Proizvod u napuštanju

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa DNG, DNGL, DNGU ili DNGUL.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	335 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu navojnog zatika	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, matica	Čelik pocinčano