


# Kompaktni cilindar ADVU-3"- -P-A

Broj artikla: 160568

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s unutarnjim navojem.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,04 ... 16 "
Promjer klipa	3"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Pogonski tlak	8,7 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,5532 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	636 lbf
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	678 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	10,829 oz
Prirast težine po 10 mm hoda	5,926 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	62,504 oz
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,882 oz
Pneumatski priključak	NPT1/8-27
Pogonski tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje