


# Prigušno-povratni ventil GRLA-1/4-NPT-QS-1/4-U

Broj artikla: 165011

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-1/4
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Element namještanja	Narovašeni vijak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	195 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	196 l/min
Pogonski tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PBT ojačan
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	36,1 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM