


Manometar MA-40-1,6-G1/4-MPA

Broj artikla: 184287
Proizvod u napuštanju

[s pokaznom jedinicom Mpa.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [MPa]	0 ... 1,6 MPa
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Pogonski tlak	0 ... 1,6 MPa
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, kućište	ABS
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PS
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	70 g
Uputa o mediju pogona i upravljanja	bez kisika bez acetilena