


Višestruki razdjelnik QSQ-1/4T-3/16-U

Broj artikla: 190609

FESTO

Orijentacija 360°, 4 odvojka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	2,8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	20,5 g
Broj odlaza	4
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/16"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući