


# Višestruki razdjelnik QSLV2-1/2-5/8-U

Broj artikla: 190776

FESTO

Orijentacija 360°, 2-struko.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	9,4 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	30 Nm
Težina proizvoda	222 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući