

Vodeća osovina

FDG-40- -

Broj artikla: 192853
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	1 ... 4.000 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. brzina	3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material of guide component	Čelik
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano