

# Komplet nabranog mijeha EADB-V2-40-S10-100

Broj artikla: 2828834

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost   |
|--------------------------------|--|
| Vanjski promjer                | 57 mm  |
| Veličina                       | 40   |
| Područje hoda                  | 10 ... 100 mm  |
| Produljenje klipnjače          | 50 mm  |
| Oblik                          | okruglo  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno  |
| Konstruktivna struktura        | Komplet nabranog mijeha<br>s uhvaćenim odlaznim zrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju                       |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L   |
| Otpornost na medije            | Prahovi<br>Strugotina<br>Ulja<br>Mast<br>Benzini       |
| Mehanička zaštita              | IP65<br>prema IEC 60529                                |
| Temperatura okoline            | -10 ... 80 °C  |
| Pokretna masa                  | 44 g   |
| Težina proizvoda               | 109 g  |
| Vrsta pričvršćenja             | podizno<br>s navojnim zatikom                          |
| Pneumatski priključak          | G1/4   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno  |
| Material adapter components    | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano          |
| Material seals                 | NBR  |
| Material bellows               | NBR  |
| Material threaded pin          | visokolegirani čelik, nehrđajući                       |