


# Pričvršćenje nogicama DAMH-Q12-40

Broj artikla: 3371846

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	18 Nm
Težina proizvoda	529 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bracket	Čelik pocinčan