


Fini filter MS6N-LFM-1/2-BRM-DA-Z

Broj artikla: 536856

FESTO

Filtar 1 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispust kondenzata, s pokazom diferencijalnog tlaka, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MS |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 1 µm |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,99 % |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Filtar s vlaknima |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna košara |
| Indikacija diferencijalnog tlaka | Optički pokaz |
| Ulazni tlak 1 | 0 ... 20 bar |
| Normalni nazivni protok | 850 l/min |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | 2.7.3 prema DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,5 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/2-14 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, filter | Borsilikatna vlakna |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljuska | PC |