


Amortizer YSRW-DGC-40/50

Broj artikla: 540353

FESTO

za linearni pogon DGC i DGCI.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40 50
Prigušivanje	samopodesivi meka karakteristika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE RoHS sukladno
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik