

Komplet mjevova DADB-V6-50-S176-250

Broj dijela: 553317

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|--|
| Vanjski Ø | 57 mm |
| Izvedbena veličina | 50 |
| Raspon dizanja | 176 mm...250 mm |
| Produljenje klipnjače | 73 mm |
| Konstrukcija | okruglo |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Komplet mjevova s kanaliziranim odvodnim zrakom |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Otpor medija | Prašina Strugotine Ulja masti Benzin |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Težina proizvoda | 129 g |
| Vrsta montaže | može se nataknuti s navojem |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal adaptacijskih dijelova | PA ojačan |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal mjev | NBR |
| Materijal zavrtnji | visokolegirani nehrđajući čelik |