

Komplet mjevova DADB-V6-100-S126-175

Broj dijela: 553375

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	93 mm
Izvedbena veličina	100
Raspon dizanja	126 mm...175 mm
Produljenje klipnjače	49 mm
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Komplet mjevova s kanaliziranim odvodnim zrakom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Otpor medija	Prašina Strugotine Ulja masti Benzin
Klasa zaštite	IP54
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	165 g
Vrsta montaže	može se nataknuti s navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adaptacijskih dijelova	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal mjev	NBR
Materijal zavrtnji	visokolegirani nehrđajući čelik