


Manometar PAGN-26-145P-P10

Broj dijela: 563732

FESTO



Podatkovni list

Svojtvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Manometar nazivne veličine	26
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	4
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	Kartuša 10 mm
Materijali u kontaktu s medijem	Mjedi
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Materijal za kućište	PA
Materijal leće	P.S
Boja kućišta	crno

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	15 g
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (iznutra) psi (izvana)