


Nasadni priključak savitljive cijevi N-3/4-P-19-NPT

Broj artikla: 564848

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	16,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	40 Nm
Težina proizvoda	44 g
Pneumatski priključak 1	Male thread, 3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Za cijev unutarnjeg promjera 19 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Eloksirani aluminij