

Komplet nabranog mijeha EADB-V1-32-S101-200

Broj artikla: 570263

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vanjski promjer | 46 mm |
| Veličina | 32 |
| Područje hoda | 101 ... 200 mm |
| Produljenje klipnjače | 74 mm |
| Oblik | okruglo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |
| Otpornost na medije | Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini |
| Mehanička zaštita | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Pokretna masa | 66 g |
| Težina proizvoda | 108 g |
| Vrsta pričvršćenja | podizno s navojnim zatikom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, komponente adaptera | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, nabrani mijeh | NBR |
| Informacija o materijalu navojnog svornjaka | visokolegirani čelik, nehrđajući |