

# Komplet nabranog mijeha EADB-V1-40-S10-100

Broj artikla: 570266

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrijednost   |
|---|--|
| Vanjski promjer                               | 57 mm  |
| Veličina                                      | 40   |
| Područje hoda                                 | 10 ... 100 mm  |
| Produljenje klipnjače                         | 48 mm  |
| Oblik   | okruglo  |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno  |
| Konstruktivna struktura                       | Komplet nabranog mijeha<br>s uhvaćenim odlaznim zrakom |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 3  |
| Otpornost na medije                           | Prahovi<br>Strugotina<br>Ulja<br>Mast<br>Benzini       |
| Mehanička zaštita                             | IP65<br>prema IEC 60529                                |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 80 °C  |
| Pokretna masa                                 | 43 g   |
| Težina proizvoda                              | 116 g  |
| Vrsta pričvršćenja                            | podizno<br>s navojnim zatikom                          |
| Pneumatski priključak                         | G1/4   |
| Materijal - napomena                          | RoHS sukladno  |
| Informacija o materijalu, komponente adaptera | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano          |
| Informacija o materijalu, brtve               | NBR  |
| Informacija o materijalu, nabrani mijeh       | NBR  |
| Informacija o materijalu navojnog svornjaka   | visokolegirani čelik, nehrđajući                       |